

Mitutoyo**Bladtolk, stål, Antal blad: 20**

Beställningsdata

Ordernummer	478240 20
GTIN	4946368424125
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Idealisk för ett stort antal mätuppgifter. Likformigt breda stålblad, hopfällbara med nitled. Storleken tydligt stämplat på varje blad. Bladen går lätt att ta bort och kan öppnas och spärras var för sig. Noggrannhet vid tillverkning enligt fabriksnorm.

Noggrannhet:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 1,0 mm $\pm 0,020$.

Teknisk beskrivning

bladtjocklek	0,05 – 1,0 (intervall 0,05) mm
Bladlängd	150 mm
Antal blad	20
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans	T3
Material	Stål
Produktslag	Bladmått

