

HEDI

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 40N



Beställningsdata

Ordernummer	081103 40N
GTIN	4003644024162
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Kompakta och högklassiga HEDI® kabeltrummor helt av plast med trumdiameter 250 mm, ergonomi. och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 44
----------------	-------

kabelkonstruktion	3G1,5
kabellängd	40 m
märkspänning	250 V
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Diagnosystem finns	ja
Material hus	Plast
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
Antal uttag	3
Kabelklass	H07RN-F
material kabel	Neoprengummi
Produktslag	Kabeltrumma