

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×24G, höjd mm/antal lådor: 900/6****Beställningsdata**

Ordernummer	931005 900/6
GTIN	4062406769277
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×28G, med utdragslådor 20×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	6
Lådor fronhöjd	75 mm

Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Bredd	600 mm
effektiv höjd	800 mm
höjd	900 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×24
vikt	109 kg
lådornas effektiva djup i G	24
Antal dörrar	0
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×24G
Produktslag	Verktygsskåp

## Tillbehör

Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	931035 900
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931043 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931043 125
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931043 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931043 250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931043 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21