

Garant**Hårdmetall-betongborr, Borr-Ø: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	786070 9
GTIN	4062406773441
Artikelklass	71C

Beskrivning**Utförande:**

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	9 mm
spirallängd	80 mm
total längd	120 mm
Skaft-Ø	9 mm
Skärmaterial	VHM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr

