

**Garant****Hårdmetall-betongborr, Borr-Ø: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	786070 4
GTIN	4062406770396
Artikelklass	71C

**Beskrivning****Utförande:**

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

**Hammar- och rotationsborr** med kraftigt hårdmetallskär.

**Användningsdata:**

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.

Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	4 mm
Borr-Ø	4 mm
spirallängd	40 mm
totallängd	75 mm
Skärmaterial	VHM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr

