

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor, 12×20G, lådans fronthöjd: 150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972036 150
GTIN	4062406773861
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för festsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

Passar till:

Alla ESD-hurtsar 16G.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Effektivt djup i G	20
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Effektiv bredd i G	12
Fronthöjd	150 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands

effektiv höjd	125 mm
effektivt djup	500 mm
invändig bredd	300 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12x20G
Produktslag	Låda