

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor, 12×20G, lådans fronthöjd: 200mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972036 200
GTIN	4062406773878
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Absolut nödvändig för alla montagevagnar och åkbara arbetsbänkar och hurtsar.

Passar till:

Alla ESD-hurtsar 16G.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Fronthöjd	200 mm
Effektiv bredd i G	12
Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	175 mm

Effektivt djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	12×20
invändig bredd	300 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12×20G
Produktslag	Låda