

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda, 12×20G, lådans fronthöjd: 125mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972035 125
GTIN	4062406769796
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor av stabil stålkonstruktion med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Aluminiumgrepplister. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Passar till:

Alla ESD-hurtsar 16G.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	100 mm
Effektivt djup i G	20
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Effektiv bredd i G	12
Fronthöjd	125 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
effektivt djup	500 mm
invändig bredd	300 mm

inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	12x20G
Produktslag	Låda