

STARCKE®**Sliptrianglar papper och kardborrband (A) utan hål, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 557635 80 |
| GTIN | 4002748777707 |
| Artikelklass | 56Z |

Beskrivning**Utförande:**

Slippapper Starcke 540 FK (F-papper) med **hög hållfasthet och tättrött**. Hög slipeffekt tack vare specialbehandlad korund **(A)**.

Användningsdata:

Universellt användbara för slipning av metall, ickejärnmetall, lack, färg, trä och plast.

Passar till:

Passar till Fein MultiMaster.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kornstorlek | 80 |
| finhetsgrad | grova |
| Slipmedel | Korund |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Bredd | 83 mm |
| Längd | 83 mm |
| Produktslag | Slippapper med kardborrband |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |