



Röravskärare med 3 skärtrissor för stålrör, för rör upp till: 2tum



Beställningsdata

Ordernummer	815101 2
GTIN	4018754329731
Artikelklass	83A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. **Skärtrissa** för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. **Styrrullar** av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.

Denna röravskärare kan användas för kapning av redan dragna rör. Eftersom verktyget fungerar ungefär som en spärrnyckel är ett rörelseområde på 120° tillräckligt.

Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	19 mm
tillverkarens beteckning	Rörkap RAPID 14001+3
skärtrissans Ø	25 mm
för rörytter-Ø	1/8 – 2 tum
skärtrissans hål	9 mm
Antal styrrullar	0
Antal skärtrissor	3
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm

814920 35

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm

814920 54

Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm

814920 54E