



Handkraftmätare DFC, mätområde: 250N



Beställningsdata

Ordernummer	479027 250
GTIN	2050002071537
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Universell kraftmätare med färgdisplay för exakt mätning av drag- och tryckkraft. Robust hus av pressgjutgods.

- **Visning av aktuellt kraft- och toppvärde.**
- **Programmerbara funktionsknappar.**
- **Toleransgränsövervakning med optisk och akustisk indikering.**
- **Mätvärdesminne.**
- **Statistisk utvärdering av lagrade värden.**
- **Gränssnitt för dataexport.**
- **Omedelbar visning: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Överföring av mätvärden via Bluetooth möjlig.**
- **Genomsnittligt kraftvärde över tid.**

leveransinnehåll:

Transportväska, laddningskontakt med USB-förbindelsekabel, tillbehör (tryckplatta, krok, spets, fena, V-spår, förlängning).

Specialtillbehör:

Manuella provställningar nr 479029.

Teknisk beskrivning

Längd	191 mm
upplösning	0,025 N
höjd	42 mm
noggrannhet	0,1
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd	84 mm
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
mätvärdesminne	99
mätområde	0 - 250 N
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	Dynamometer