



simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1 mm



Beställningsdata

Ordernummer	270577 1
GTIN	2050002065864
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

radie R	0,1 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,05 mm
Ø D	4 mm
Invändig	nej
för hål från Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
tillverkarens beteckning	A53KCBN8
Effektiv längd	6,1 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 6,1 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig