

SIMTEK**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2mm**

Beställningsdata

Ordernummer	270583 5,2
GTIN	2050002066007
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

f	2,45 mm
Invändig	nej
Ø D	5 mm
för hål från Ø D _{min}	5,2 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	0,26 mm
radie R	0,2 mm
tillverkarens beteckning	AHAXCBN8
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig