

**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Artikelklass	24V

Beskrivning**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
för hål från Ø D _{min}	5,2 mm
radie R	0,2 mm
f	2,45 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	AA87CBN8
Effektiv längd	25,4 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 25,4 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig