


simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm

Beställningsdata

Ordernummer	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Artikelklass	24V

Beskrivning
Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

Invändig	nej
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
radie R	0,15 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	0,21 mm
för hål från Ø D_{min}	4,2 mm
tillverkarens beteckning	AH9UCBN8
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	$L_2 = 10,2$ mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig