



**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 6,2mm**



## Beställningsdata

Ordernummer	270581 6,2
GTIN	2050002065970
Artikelklass	24V

## Beskrivning

### Utförande:

Skärmaterial: CBN8

## Teknisk beskrivning

f	2,95 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,31 mm
för hål från Ø $D_{min}$	6,2 mm
radie R	0,2 mm
Invändig	nej
Ø D	6 mm
tillverkarens beteckning	ADEWCBN8
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	$L_2 = 15,2\ mm$
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig