

**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270581 4,2
GTIN	2050002065956
Artikelklass	24V

**Beskrivning****Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

**Teknisk beskrivning**

radie R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
för hål från Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Invändig	nej
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	0,21 mm
tillverkarens beteckning	AJ94CBN8
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig