


simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm


Beställningsdata

Ordernummer	270579 2,7
GTIN	2050002065895
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

radie R	0,15 mm
Invändig	nej
Ø D	4 mm
för hål från Ø D _{min}	2,7 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	0,13 mm
f	1,2 mm
tillverkarens beteckning	AKDSCBN8
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig