

SIMTEK**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 35,6 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

Beställningsdata

Ordernummer	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

Invändig	nej
för hål från Ø D _{min}	6,2 mm
radie R	0,2 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
tillverkarens beteckning	ANYTCBN8
Effektiv längd	35,6 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 35,6 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig