

**simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270579 5,2
GTIN	2050002065925
Artikelklass	24V

Beskrivning**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

radie R	0,2 mm
Ø D	5 mm
för hål från Ø D _{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	0,26 mm
Invändig	nej
tillverkarens beteckning	AHH5CBN8
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt

lämplig

torrt

lämplig