



simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

för hål från Ø D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
radie R	0,15 mm
f	1,95 mm
Invändig	nej
maximalt sågdjup a _{p max}	0,21 mm
tillverkarens beteckning	AHVVCBN8
Effektiv längd	20,3 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 20,3 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig