



simturn AX ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm



Beställningsdata

Ordernummer	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Artikelklass	24V

Beskrivning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

Ø D	4 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,16 mm
Invändig	nej
radie R	0,15 mm
f	1,45 mm
för hål från Ø D_{min}	3,3 mm
tillverkarens beteckning	ADD4CBN8
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	$L_2 = 10,2\ mm$
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		

kontinuerligt	lämplig
torrt	lämplig