

**simturn AX gängsvärvsats delprofil 60° invändig höger, L2 = 15,2 mm, Typ: 5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 270649 5 |
| GTIN | 2050002067349 |
| Artikelklass | 24U |

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Användningsdata:

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

för hål från $\varnothing D_{\min}$: 5,1 mm $\varnothing D$: 5 mm

stigning: 0,75 – 1 mm

f: 2,4 mm

t: 0,57 mm

Spårbredd w: 0,09 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| f | 2,4 mm |
| för hål från $\varnothing D_{\min}$ | 5,1 mm |
| Spårbredd w | 0,09 mm |
| t | 0,57 mm |
| stigning | 0,75 – 1 mm |
| $\varnothing D$ | 5 mm |
| S | 0,45 |
| tillverkarens beteckning | APGSX800 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktnamnsattribut | L ₂ = 15,2 mm |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Ti > 850 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | mindre lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |