

**simturn AX gängsvärvsats delprofil 60° invändig höger, L2 = 15,2 mm, Typ: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	270649 9
GTIN	2050002067387
Artikelklass	24U

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Användningsdata:

För framställning av metriska ISO invändiga gängor.

för hål från $\varnothing D_{\min}$: 6,2 mm $\varnothing D$: 6 mm

stigning: 1,5 –1,75 mm

f: 2,95 mm

t: 0,98 mm

Spårbredd w: 0,18 mm

Teknisk beskrivning

för hål från $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
t	0,98 mm
Spårbredd w	0,18 mm
$\varnothing D$	6 mm
stigning	1,5 –1,75 mm
S	0,8
tillverkarens beteckning	AHZWX800

Produktnamnsattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		