

**simturn AX Center Line ursvarvningssats höger CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270523 3,2
GTIN	2050002064911
Artikelklass	24V

**Beskrivning****Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

**Teknisk beskrivning**

f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Invändig	nej
radie R	0,15 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,16 mm
tillverkarens beteckning	APBYCBN8
Effektiv längd	10,2 mm
Produktnamnsattribut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		

vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig