

SIMTEK simturnMAX**simturn AX Center Line ursvarvningssats höger CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270525 3,7
GTIN	2050002064959
Artikelklass	24V

Beskrivning**Utförande:**

Skärmaterial: CBN8

Teknisk beskrivning

Invändig	nej
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
radie R	0,15 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	0,18 mm
tillverkarens beteckning	AJ9YCBN8
Effektiv längd	15,2 mm
Produktnamnsattribut	L ₂ = 15,2 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		

vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig