


Garant**Sexkantdrivare metrisk Ø d = 16 mm, WC/C, sexkant: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293047 5
GTIN	4062406785130
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkalform) för profilupprymning i rostfria stål.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Profilhållare nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS
nyckelvidd	5 mm
förborningshål-Ø	5,09 mm
L	11 mm
Tolerans	+0,08 - +0,1 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Profil	sexkant

L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Beläggning	WC/C
Produktslag	Spår- och profilmogverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		