

## Bikakhyllställ Djup 1000 mm, Typ: 4X6



### Beställningsdata

Ordernummer	991520 4X6
GTIN	4251305418045
Artikelklass	97B

### Beskrivning

#### Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremсор.

#### Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

#### OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 130 mm

Fackbredd: 225 mm

antal hyllor: 24

Ytlast per fack: 107 kg

### Teknisk beskrivning

Fackhöjd	130 mm
Bredd	1000 mm
höjd	1000 mm
vikt	210 kg

antal hyllor	24
Ytlast per fack	107 kg
Fackbredd	225 mm
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar