

## Bikakhyllställ Djup 3000 mm, Typ: 4X4



### Beställningsdata

Ordernummer	991521 4X4
GTIN	4251305418137
Artikelklass	97B

### Beskrivning

#### Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremсор.

#### Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

#### OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 207 mm

Fackbredd: 225 mm

antal hyllor: 16

Ytlast per fack: 300 kg

### Teknisk beskrivning

höjd	1000 mm
Fackhöjd	207 mm
Fackbredd	225 mm
Bredd	1000 mm

antal hyllor	16
Ytlast per fack	300 kg
vikt	450 kg
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar