

Bikakhyllställ Djup 3000 mm, Typ: 5X6



Beställningsdata

Ordernummer	991521 5X6
GTIN	4251305418168
Artikelklass	97B

Beskrivning

Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremsor.

Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 130 mm

Fackbredd: 180 mm

antal hyllor: 30

Ytlast per fack: 250 kg

Teknisk beskrivning

antal hyllor	30
Fackbredd	180 mm
Fackhöjd	130 mm
Ytlast per fack	250 kg

Bredd	1000 mm
vikt	590 kg
höjd	1000 mm
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar