

## Bikakhyllställ Djup 3000 mm, Typ: 8X8



### Beställningsdata

Ordernummer	991521 8X8
GTIN	4251305418205
Artikelklass	97B

### Beskrivning

#### Utförande:

Lagerhyllställ för långa artiklar för överskådlig förvaring av stänger och platt material av alla slag. Pulverbelagd ram med genomgående hyllplan av förzinkad stålplåt. Staplingsbart 1 gång på höjden fritt utbyggbart i sidled. Inklusive textremsor.

#### Lackering:

Ram antracit RAL 7016 **pulverbelagd**.

#### OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Fackhöjd: 90 mm

Fackbredd: 110 mm

antal hyllor: 64

Ytlast per fack: 75 kg

### Teknisk beskrivning

höjd	1000 mm
antal hyllor	64
vikt	820 kg
Bredd	1000 mm

Fackhöjd	90 mm
Fackbredd	110 mm
Ytlast per fack	75 kg
Produktslag	Hyllställ för förvaring av långa artiklar