

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Typ: 25/2****Beställningsdata**

Ordernummer	274170 25/2
GTIN	4062406785499
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

Användningsdata:

För sticksvarvning från diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Utkragande längd L_1 indragna hållare	40 mm
Spårbredd w	1,5 mm
t_{\max} invändig bearbetning	5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	20 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
totallängd L	103 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Höger
Invändig	ja
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktslag

Borrstång