

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Typ: 25/2****Beställningsdata**

Ordernummer	274171 25/2
GTIN	4062406790332
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

**Användningsdata:**

För sticksvarvning från diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	1,5 mm
totallängd L	103 mm
$t_{\max}$ invändig bearbetning	5 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	40 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	20 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Vänster
Invändig	ja
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktslag

Borrstång