



## Elektrisk skruvdragare med frånslag, Typ: S8020



### Beställningsdata

Ordernummer	070236 S8020
GTIN	7322590055431
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

PRO-elektroskruvdragarna i S8-serien omfattar ett stort urval av olika modeller som erbjuder höga varvtal och hög precision. Den ergonomiskt utformade S8-skruvdragaren erbjuder en plug and play-lösning för montagearbeten med små vridmoment. S8-serien har utvecklats för att höja kvaliteten och effektiviteten.

- **Med frånslagskoppling**
- **Vridmoment inställbart**
- **Enkel hantering**

#### Passar till :

Serieskruvdragningar med snabbytesklinghållare för klingor E 6,3

#### OBS!:

Tillhörande Power Adapter finns under: Nr 070235 storlek ADAPTER

momentintervall: 3 - 20 cNm

Tomgångsvarvtal: 700 - 1000

mått verktygshållare: 1/4 tum

fästprofil verktygshållare: sexkant

form verktygshållare: E

Utförande: Stav

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	S8020
Tomgångsvarvtal	700 - 1000
bullernivå	67 dB(A)
momentintervall	3 - 20 cNm

vikt	0,46 kg
Utförande	Stav
mått verktygshållare	1/4 tum
fästprofil verktygshållare	sexkant
form verktygshållare	E
Produktslag	Skruv-dragare