



## Elektrisk skruvdragare med frånslag, Typ: S8120



### Beställningsdata

Ordernummer	070236 S8120
GTIN	7322590055455
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

PRO-elektroskruvdragarna i S8-serien omfattar ett stort urval av olika modeller som erbjuder höga varvtal och hög precision. Den ergonomiskt utformade S8-skruvdragaren erbjuder en plug and play-lösning för montagearbeten med små vridmoment. S8-serien har utvecklats för att höja kvaliteten och effektiviteten.

- **Med frånslagskoppling**
- **Vridmoment inställbart**
- **Enkel hantering**

#### Passar till :

Serieskruvdragningar med snabbytesklinghållare för klingor E 6,3

#### OBS!:

Tillhörande Power Adapter finns under: Nr 070235 storlek ADAPTER

momentintervall: 15 - 120 cNm

Tomgångsvarvtal: 700 - 1000

mått verktygshållare: 1/4 tum

fästprofil verktygshållare: sexkant

form verktygshållare: E

Utförande: Stav

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	S8120
mått verktygshållare	1/4 tum
momentintervall	15 - 120 cNm
Utförande	Stav

bullernivå	67 dB(A)
Tomgångsvarvtal	700 - 1000
vikt	0,46 kg
form verktygshållare	E
fästprofil verktygshållare	sexkant
Produktslag	Skruv-dragare