



Elektrisk skruvdragare med frånslag, Typ: S8050



Beställningsdata

Ordernummer	070236 S8050
GTIN	7322590055448
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

PRO-elektroskruvdragarna i S8-serien omfattar ett stort urval av olika modeller som erbjuder höga varvtal och hög precision. Den ergonomiskt utformade S8-skruvdragaren erbjuder en plug and play-lösning för montagearbeten med små vridmoment. S8-serien har utvecklats för att höja kvaliteten och effektiviteten.

- **Med frånslagskoppling**
- **Vridmoment inställbart**
- **Enkel hantering**

Passar till :

Serieskruvdragningar med snabbytesklinghållare för klingor E 6,3

OBS!:

Tillhörande Power Adapter finns under: Nr 070235 storlek ADAPTER

momentintervall: 5 - 50 cNm

Tomgångsvarvtal: 700 - 1000

mått verktygshållare: 1/4 tum

fästprofil verktygshållare: sexkant

form verktygshållare: E

Utförande: Stav

Teknisk beskrivning

Utförande	Stav
Tomgångsvarvtal	700 - 1000
bullernivå	67 dB(A)
mått verktygshållare	1/4 tum

vikt	0,46 kg
momentintervall	5 - 50 cNm
tillverkarens beteckning	S8050
fästprofil verktygshållare	sexkant
form verktygshållare	E
Produktslag	Skruv-dragare