



Diamant-kapskiva STANDARD** Universal, skiv-Ø: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	569721 125
GTIN	9003173095218
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-Ø 22,23 mm.

- **Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.**
- **Extremt lång brukstid, få skivbyten.**
- **Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.**
- **Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.**

För daglig användning i alla byggmaterial som betong, tegel, natursten med mera. Direktsintrad beläggning, seghärdad stålskiva (inga kast).

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

OBS!:

- **Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!**
- **Andra diamantkapskivor vid förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Slipbeläggning bred	2 mm
---------------------	------

maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
Slipbeläggning höjd	7 mm
skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Form	41
Formbeskrivning	rak
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva