



Diamant-kapskiva STANDARD** Universal, skiv-Ø: 115mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 569721 115 |
| GTIN | 9003173102909 |
| Artikelklass | 53T |

Beskrivning

Utförande:

Diamantkapskivor för torr och våt kapning Hål-Ø 22,23 mm.

- **Snabb kapning tack vare effektiva diamanter.**
- **Extremt lång brukstid, få skivbyten.**
- **Oförändrad diameter ger alltid fullt skärdjup.**
- **Nästan obefintligt skivslitage ger mindre dammbildning.**

För daglig användning i alla byggmaterial som betong, tegel, natursten med mera. Direktsintrad beläggning, seghärdad stålskiva (inga kast).

Användningsdata:

För kapning i alla vanliga byggmaterial som betong (även armerat), tegel, natursten, kakel/klinker, keramik, stål med mera.

OBS!:

- **Diamantbeläggningen skärpt på fabrik. Observera alltid rotationsriktningen!**
- **Andra diamantkapskivor vid förfrågan.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------|--------|
| skiv-Ø | 115 mm |
|--------|--------|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal: | 13300 min ⁻¹ |
| Slipbeläggning bred | 2 mm |
| Slipbeläggning höjd | 7 mm |
| hål-Ø | 22,23 mm |
| Slipmedel | Diamant |
| Slipmedlets beteckning | D |
| optimerad för material | Sten |
| Form | 41 |
| Formbeskrivning | rak |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| Produktslag | Kapskiva |