



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, stål, lång Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL20



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 220374 DL20 |
| GTIN | 4034221129635 |
| Artikelklass | 26Y |

Beskrivning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Ø D ₂ | 19,3 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| L ₂ | 10 mm |
| Rekommenderat vridmoment | 80 Nm |
| Skaftdiameter D _s | 20 mm |
| DUO-LOCK gränssnitt | DL20 |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |