

Garant**Stickblad neutral, HU9310, Spårbredd w: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Med slipade flanker.

Användningsdata:

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Passar till:

Skärhållare nr 274010 – 274026. Borrstänger nr 274170 – 274171.

Passar till:

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,15 mm
Beläggning	obelagd
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Spårbredd w	1,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt

Sort	HU9310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		