



Impaktor bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 Sats med 10 bits, krysspårstorlek: 2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 674113 2 |
| GTIN | 4013288223807 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning

Utförande:

Utvald stålqualität, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger **längre livslängd** än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som "normala" bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|----------------------|
| Bits sexkantskaft | C 6,3 |
| Drivprofil | Pozidriv-skruvmejsel |
| Bit längd | 25 mm |
| Antal delar | 10 |

| | |
|-------------|-------------|
| färgkod | ja |
| Produktslag | Bitsverktyg |