



Öronproppsats, 100 par E-A-R™ Flexible Fit HA utan snöre, Innehåll Paar: 100



Beställningsdata

Ordernummer	097619 100
GTIN	051131279414
Artikelklass	04M

Beskrivning

Utförande:

E-A-R™ Flexibel Fit HA hörselskyddsproppar består av en patenterad skumplast, vilken gör att hörselskyddspropparna kan tvättas och återanvändas **i upp till två** veckor. **Ingen förformning behövs:** Eftersom skumplastspetsen inte behöver förformas håller sig hörselskyddsproppen ren, också när den sätts in med smutsiga händer eller handskar. Materialet och konstruktionen möjliggör dessutom en **snabb insättning i hörselgången, också med ena handen**. Särskilt bra vid verksamheter där händerna blir smutsiga, samt för situationer där man bara har ena handen fri för att föra in hörselpropparna.

leveransinnehåll:

E-A-R™ Flexibel Fit HA hörselskyddspropp utan snöre, 100 par, styckförpackade.

OBS!:

SNR-värdet (isoleringsvärdet) blir då enligt följande:

Testresultat insättning med en hand: 30 dB

Testresultat insättning med båda händerna: 35 dB

Material öronproppar: TPE

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	3M™ E-A-R™ Flexible Fit hörselskyddsproppar HEA 328-1000, utan snodd
Innehåll	100 par
SNR-värde (dämpvärde)	30 dB(A)
Material öronproppar	TPE
Produktslag	Hörselskyddsproppar återanvändningsbara