

## duMONT

### Fyrkantdragbrotsch HSS Passning H8, Typ: 8



#### Beställningsdata

Ordernummer	290426 8
GTIN	
Artikelklass	29J

#### Beskrivning

**Användningsdata:**  
En invändig fyrkant uppryms med en passering.

#### Teknisk beskrivning

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd	1200 kg
Brotschninglängd i stål	9 - 26 mm
Brotschlängd	203 mm
Utgångshål H8	8,4 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

#### Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		