

duMONT Fyrkantdragbrotsch HSS Passning H8, Typ: 7



Beställningsdata

Ordernummer	290426 7
GTIN	
Artikelklass	29J

Beskrivning

Användningsdata:
En invändig fyrkant uppryms med en passering.

Teknisk beskrivning

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	1150 kg
Brotschninglängd i stål	9 - 26 mm
Brotschlängd	198 mm
Utgångshål H8	7,4 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		