

duMONT Fyrkantdragbrotsch HSS Passning H8, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer

290426 5

GTIN

Artikelklass

29J

Beskrivning

Användningsdata:

En invändig fyrkant uppryms med en passering.

Teknisk beskrivning

Brotschlängd

165 mm

Brotschninglängd i stål

6 - 16 mm

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd

500 kg

Utgångshål H8

5,2 mm

Skärmaterial

HSS

Produktslag

Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		