



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M12FDD2-6



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

- **Borstlös POWERSTATE™-motor för mer effekt i ett kompaktare utförande (längd 151 mm).**
- **REDLINK PLUS™-elektronik för intelligent effekthantering och överlastskydd.**
- **16 stegs elektronisk momentinställning samt borrarsteg.**

Fördel:

REDLINK PLUS™ elektronik.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 6,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, bältesclips, HD-box.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns under nr 073814, nr 073815, nr 073829 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	M12FDD-602X
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Stål
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Batterityp	Litiumjon
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Batterispänning	12 V
maximalt varvtal 2:a växeln	1700 min ⁻¹
vikt	1,5 kg
maximalt vridmoment hårt	44 Nm
batterikapacitet	6 Ah
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivna
typisk användning	Strong
Produktslag	Borrskruvdragare

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Vinkelskruvtillsats Typ OSD2	073920 OSD2
Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1
Litiumjon system M12B6 Batterityp MB12	073829 MB12

Batteriladdare Typ M1218FC

073840 M1218FC