



Hårdmetallslagborr SDS-plus "7X", Ø×total längd: 15X265mm



Beställningsdata

Ordernummer	789058 15X265
GTIN	4059952532011
Artikelklass	76K

Beskrivning

Utförande:

Nya generationen **EXPERT SDS-Plus "7X"** med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrar kapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borrar komfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **2+2-spiral design** för snabb utmatning av borrar spån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Teknisk beskrivning

totallängd	265 mm
Ø	15 mm
Antal skär Z	4
spirallängd	200 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr