



Hårdmetallslagborr SDS-max "8X", Ø×total längd: 20X520mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 789206 20X520 |
| GTIN | 4059952533032 |
| Artikelklass | 76K |

Beskrivning

Utförande:

Nya generationen **EXPERT SDS-max "8X"** med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrkapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen fasthakning i armerad betong.

Speciell hårdmetallplattgeometri för längre användningstid.

Borrhuvud med kvadratiskt tvärsnitt från Ø 16 mm.

Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk.

OBS!:

Borr av generationen SDS-max-7 (med inbäddade hårdmetallskäreggar, lödda) i storlek 35 x 520 – 52 x 520 under nr 789204.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------|
| totallängd | 520 mm |
| spirallängd | 400 mm |
| Ø | 20 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Användning med slag/utan slag | slagborring |
| Skaft | SDS Max |
| Produktslag | Stenborr |

