

Garant**HM-fräs HPC, ZOX, Ø f8 DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202549 20
GTIN	4045197454300
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Stabil skrubbfräs **utan** räfflad tandning.

Med kraftig kärna, **speciella spånack** och **stora polerade spånutrymmen**.

Användningsdata:

För skrubbfräsning med stora krav på arbetsstyckets yta.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i kortspånande aluminium	0,16 mm
Friställningsdiameter D_1	19 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,18 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	74 mm
Skaftform	HB
Tandantal Z	4
Hörnfasbredd vid 45°	0,2 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	126 mm
Skärlängd L_c	60 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerans nom.-Ø	f8
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfavinkel	45 grad
Beläggning	ZOX
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	gul
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	mindre lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	480 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	240 m/min	N
Hybrid	mindre lämplig	m/min	N
Honeycomb Sandwich	mindre lämplig	m/min	N
CuZn	lämplig	240 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

