



Värmebildkamera, Typ: 868S



Beställningsdata

Ordernummer	474040 868S
GTIN	4029547024788
Artikelklass	47E

Beskrivning

Utförande:

Kamera för synlig återgivning av infraröd strålning. Den enastående bildkvaliteten och den låga temperaturupplösningen gör att även mycket små temperaturskillnader kan urskiljas. Därmed kan en kvalitativ och kvantitativ temperaturanalys genomföras. **Auto Hot Cold Spot-avkänning.** **Scale Assist:** Ställer automatiskt in en lämplig skala för mätning av identifierade värden. **Med inbyggd digitalkamera.** Mätinstrumentet kan kopplas upp mot din smartphone via Bluetooth och **testo Thermography-appen.**

Användningsdata:

För förebyggande underhåll och övervakning av både mekaniska och elektriska anläggningar eller produktionsprocesser. Mycket lämplig för underhåll, byggarbeten, värme och installation samt Facility Management och fastighetsteknik.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-kabel, nätdel, litiumjonbatteri, proffsprogramvara (gratis nedladdning), anvisningar för idrifttagning, kortfattad bruksanvisning, kalibreringsprotokoll och väska.

Teknisk beskrivning

noggrannhet	$\pm 2\text{ °C}$ eller 2 % av mätvärdet
-------------	--

Bilduppdateringsfrekvens	9 Hz
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	Pris på förfrågan
minimalt fokusavstånd	0,5 m
detektorstorlek	320×240 px
termisk känslighet	0,08 K
Antal ingående batterier	1
Synfält	31×23 grad
Temperaturområde	-30 - 650 °C
Displaystorlek	3,5 tum
Produktslag	Värmebildkamera

Tjänster

KalibreringInfraröd temperaturmätare Typ A	027600 A
--	----------